

Ovale Rohrschelle mit Mutter, DN20, M8/M10-Gewinde

KATALOGNUMMER

MXOVDN20EG

MERKMALE

Spezialrohrschelle für die isolierten Wasser- und Messleitungsstrang zu Solarheizungspanelen

Die spezielle Schellenform sorgt für eine sichere Befestigung an Wand oder Decke



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 401246

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

NB/DN: 20

Stangengröße (RS): M8;M10

A: 58 mm

B: 108 mm

Breite (W): 20 mm

Dicke (T): 2 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 6

Schraubenlänge (L): 20mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

