

Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt, 16 Kabel

KATALOGNUMMER

PKM16H6IN



MERKMALE

Mit Einleger für Funktionserhalt E30 gemäß DIN 4102-12

Ideal für kleine Mengen von Kabeln

Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden

Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels

Die Kabel sind sauber und professionell verlegt

Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 182049

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Lochgröße (HS): 7.2 mm

Länge (L): 233.5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Brandtest wurde mit den aufgeführten Kabeltypen durchgeführt. Ein gleichwertiges halogenfreies Sicherheitskabel kann gemäß den nationalen Richtlinien verwendet werden.

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

