

Quick Strut Mutter, M12 Stabgröße



KATALOGNUMMER

QSNM12EG

MERKMALE

Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen

Vormontierte Schienenmutter fertig aus der Schachtel

Die Feder hält die Schienenmutter in Position bis alles festgezogen ist

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 592930

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): 12

A: 8 mm

B: 4 mm

C: 41 mm




Statische Last 1 (F1): 4400N

Statische Last 2 (F2): 4700N

Statische Last 3 (F3): 4900N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last 1 entspricht einer Montageschienenendicke von 1,5 mm. Die statische Last 2 entspricht einer Montageschienenendicke von 2,0 mm. Die statische Last 3 entspricht einer Montageschienenendicke von 2,5 mm.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

