

SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 10 mm OD



KATALOGNUMMER

SCLI13I0010

MERKMALE

Vormontiert mit zwei Schraubrohrschnellen

Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102-1

Brandschutzklassifizierung M1 gemäß NFP 92-501

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 580091

Dämmungsdicke: 13 mm

Material: Stahl;Polyisocyanurat

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Dichte: 80 kg/m³

Druckfestigkeit: 520 kPa @ 23 °C



Wärmeleitfähigkeit: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatur: -40 to 90 °C

Außendurchmesser (OD): 10 mm

Stangengröße (RS): M8;M10

B: 50 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

