

nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 1 m Länge



KATALOGNUMMER

SLK15L1AB

MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss

Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen

Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196500

Material: Stahl;Zinklegierung;Polypropylen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Entspricht: SMACNA HVAC-DCS

Durchmesser Stahlseil: 1.5 mm

Länge Stahlseil: 1m

A: 22.6 mm

Lochgröße (HS): 7.1 mm




Höhe (H): 55 mm

Breite (W): 19 mm

Dicke (T): 12.5 mm

Winkel (a): 90 ° Max

Statische Last: 195N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

