

nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit mit Seilschneider, 100 m, 50 Locking Devices

KATALOGNUMMER

SLK15PROMOPACK



MERKMALE

Besteht aus zwei nVent CADDY Speed Link SLK Spulensatz mit Stahlseilspulen und Verschlüssen und einem Seilschneider

Die Seilspule und Verschlüsse sind zusammen verpackt, was den Transport zur Baustelle vereinfacht und das Inventar verringert

Die intelligente Verpackung erlaubt es dem Anwender jede beliebige Seillänge zu entnehmen ohne die Spule aus der Schachtel zu nehmen

Ideal, wenn individuelle Seillängen benötigt werden

Stahlseil aus 7 Bündeln mit je 7 Strängen bestehend aus Draht in Luftfahrtqualität

Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch Drücken oder Ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung

Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Der von der Schlaufe eingeschlossene Seilwinkel kann bis zu 90° betragen, dadurch kann der Verschluss sehr nahe an der Last positioniert werden

Die Röhrchen der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen

Die doppelseitigen Verschlussmechaniken erlauben eine einfache Höhenjustage

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196048

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Durchmesser Stahlseil: 1.5 mm

Länge: 100m

Anzahl Verriegelungsvorrichtungen: 50

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Länge des Seils und die Anzahl der Verschlüsse entsprechen der Summe aus zwei Spulensätzen. Jeder einzelne Spulensatz besteht aus 50 m Stahlseil und 25 Verschlüssen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

