

nVent CADDY Speed Link SLK mit Schlaufe, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge



KATALOGNUMMER

SLK2L3LP

MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Schlaufe und den Verschluss

Einfache und flexible Befestigungslösung

Das Seil wird um den Träger geschlungen und einfach durch die Schlaufe gezogen

Ideal zur Befestigung an Pfetten, Trägern oder anderen Bauteilen

Passt in kleinste Zwischenräume

Lasten können auch direkt in die Schlaufe eingehängt werden z.B. Rohre



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196544

Material: Stahl;Polypropylen;Zinklegierung

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Durchmesser Stahlseil: 2 mm

Entspricht: SMACNA HVAC-DCS

Länge Stahlseil: 3m

Länge (L): 101.6mm


Höhe (H): 55 mm

Breite (W): 19 mm

Dicke (T): 12.5 mm

Winkel (a): 90 ° Max

Statische Last: 440N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

