

nVent CADDY Speed Link SLK mit Bolzenanker, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge

KATALOGNUMMER

SLK2L3WA6

MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH & Co. KG

Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

ETA 06/0175-Zulassung von fischerwerke GmbH und Co erhältlich. KG



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196735

Material: Stahl;Polypropylen;Zinklegierung

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Durchmesser Stahlseil: 2 mm

Länge Stahlseil: 3m

Länge (L): 54mm

Höhe (H): 55 mm

Breite (W): 19 mm

Dicke (T): 12.5 mm


Winkel (a): 90 ° Max

Statische Last: 300N

Bohrerdurchmesser: 6mm

Bohrlochtiefe: 31mm

Verankerungstiefe: 25 mm Min



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

