

Montagesatz Tragseilssystem nVent CADDY Speed Link, 10 m Länge

KATALOGNUMMER

SLK6L10

MERKMALE

Zum Montagesatz gehören verschmolzene Drahtseilzuschnitte, die nicht ausfransen können, vormontierte Hakenendstücke und ein zeitsparendes werkzeugloses Schloss.

Die Drahtseilschlaufen können am Bauwerk befestigt und eingehakt werden

Die Hakenendstücke sind leicht an der Ringmutter anzubringen

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196801

Material: Stahl;Zinklegierung;Polypropylen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt;Feuerverzinkt

Durchmesser Stahlseil: 6 mm

Länge Stahlseil: 10m

A: 75 mm

B: 40 mm

C: 15 mm

Höhe (H): 108 mm

Breite (W): 41 mm

Dicke (T): 30 mm

Winkel (a): 60 ° Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Die Drahtseillänge wird vom Ende des Drahtseils bis zur Hakenseite der Presshülse gemessen.

Die statische Last 1 stellt eine Punktbelastung im Zentrum der Trageiselsinstallation dar. Die statische Last 2 stellt eine verteilte Zwei- oder Dreipunktlast an dem Trageiselsinstallation dar. Die statische Last 3 stellt eine verteilte Vier- oder Mehrpunktlast an dem Trageiselsinstallation dar.

Zum Aufbringen der Vorspannkraft muss das Trageiselspannwerkzeug benutzt werden.

Horizontale Installation		
Vorspannkraft	1000 N	450 N
Statische Last 1 (F1)	490 N	590 N
Statische Last 2 (F2)	880 N	1080 N
Statische Last 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertikale Installation		
Statische Last 4 (F4)	4440 N	

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

