

Schienenmutter mit Feder, Schienentyp A, S316, M10 Stabgröße, 8 mm



KATALOGNUMMER

SPRAM10S6

MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen

Feder ermöglicht einfache Montage

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 315120

Material: Edelstahl 316 (EN 1.4401)



Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Stangengröße (RS): 10

Dicke (T): 8 mm

Drehmoment (TQ): 55 N·m

Auszugfestigkeit			
Teilenummer	Schienenstärke		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

