

Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 88–90 mm OD, 3" Rohr, 80 DN

KATALOGNUMMER

SSG090R0

MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 574670

Material: Stahl

Oberfläche: Lackiert;Eisen(III)-oxid

Außendurchmesser (OD): 88 - 90 mm

Rohrgröße: 3"

NB/DN: 80

Lochgröße (HS): 11 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 10 mm

Schraubenlänge (L): 40mm

Statische Last: 1200N

Breite (W): 40 mm




Dicke (T): 4 mm

A: 126 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last bezieht sich auf einen kompletten Satz Schwerlast-Rohrschellen, die mit den angegebenen Schrauben nach ISO 4014 und den entsprechenden Sechskantmuttern nach ISO 4032 befestigt sind (weitere Informationen finden Sie in

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

