

Trägerklammer für Strutschienen und Gewindestangen, M10 Stabgröße, 50 mm Max. Flansch



KATALOGNUMMER

STCB10M

MERKMALE

Multifunktionale Trägerklammer für Montageschiene oder Gewindestange

Schrauben inklusive

Paarweise Montage erforderlich

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 181580

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



Typ Strutmontageschiene: A (41 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Stangengröße (RS): 10

Flanschstärke (FT): 50 mm Max

A: 71 mm

Statische Last: 1350N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

