

# PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint

## KATALOGNUMMER

**WBTQBCLIPEG**



## MERKMALE

Quick and easy to use

Eliminates the need for additional hardware

Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm

IEC 61537 load rating and earthing compliant



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 820713

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Durchmesser: 4.0 - 4.5 mm

Lochgröße 1: 9 mm

Lochgröße 2: 7.5 mm

Länge: 91.5mm

Breite: 59 mm

Höhe: 14.5 mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

