


EQVS Lüftungskanalbefestigung mit Schalldämmelement, rund, V-Form

MERKMALE

Mit Löchern zur Blindnietenverbindung




SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 2 (HS2)	Lochgröße 3 (HS3)
EQVS	597770	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	8.5 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	X
EQVS	597770	60 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm



+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

