

H-MSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, seitliche Montage



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen

Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
12M24SMS1	179690	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N	
12M58SMS1	179700	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N	
16M24SM	173720	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
16M58SM	173730	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
16M912SM	173740	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
20M24SM	171720	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	173780	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	176690	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	173800	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M1318SM	160145	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N	cUL, UL
812M24SM	160050	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL
812M58SM	160060	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
8M24SMS1	179650	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N	
8M912SMS1	179670	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N	



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

