

H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp



MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen

Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Material: Federstahl
Oberfläche: nVent CADDY Armour




SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
160000	160000	11 mm	Blank	2 - 3 mm	700N	ITB
160010	160010	11 mm	Blank	3 - 8 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Blank	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Mit Gewinde	8 - 14 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Mit Gewinde	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
M6TI24R5	191024	6 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	
M6TI4	174810	6 mm	Mit Gewinde	2 - 3 mm	700N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Mit Gewinde	8 - 14 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI912	174840	6 mm	Mit Gewinde	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI24	174910	8 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	ITB
M8TI4	174900	8 mm	Mit Gewinde	2 - 3 mm	700N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Mit Gewinde	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Mit Gewinde	14 - 20 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Blank	8 - 14 mm	900N	ITB

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

