

Sechskantmutter

MERKMALE

Innengewinde mit sechseckigem Antrieb für vielfältige Anwendungen



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße	Dicke	Drahtgröße
010M10	592060	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M10		
010M10HD	592065	Stahl	Feuerverzinkt	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12	592070	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M12	10 mm	19 mm
010M12HD	592075	Stahl	Feuerverzinkt	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M16	13 mm	24 mm
010M6	592040	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M6	5 mm	10 mm
010M8	592050	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	M8	6.5 mm	13 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße	Dicke	Drahtgröße
010M8S4	592140	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

