

Metall Kabelbügel



MERKMALE

Ideal für kleine Mengen von Kabeln

Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden

Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels

Die Kabel sind sauber und professionell verlegt

Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen

Material: Federstahl



Oberfläche: nVent CADDY Armour

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Kabelkapazität	Lochgröße (HS)	Länge (L)
PKM10H3	182044	10	4.8 mm	171.5mm
PKM10H6	182045	10	7.1 mm	171.5mm
PKM16H3	182046	16	4.8 mm	233.5mm
PKM16H6	182047	16	7.1 mm	233.5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für Kabeldurchmesser bis 1/2" (13 mm) wenn eine 1/4" (6 mm) Scheibe untergelegt wird.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

