

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Decken-, Wand- und Schieneninstallationen.

Seitlicher Zugang für Kabelinstallation



IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last
WBT100CBRKT	820310	137 mm	165 mm	54 mm	190 mm	327N
WBT150CBRKT	820320	137 mm	200 mm	54 mm	190 mm	353N
WBT200CBRKT	820330	137 mm	265 mm	54 mm	190 mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137 mm	365 mm	54 mm	190 mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137 mm	465 mm	54 mm	190 mm	177N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

