

PEMSA-Gitterrinne Halterung

MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Ideal für Installationen mit höherer Last




Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Statische Last
WBT100SHLFSPRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT150SHLFSPRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N
WBT200SHLFSPRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT300SHLFSPRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N
WBT400SHLFSPRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

