

Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°



MERKMALE

Bogen für eine 45° Grad Richtungsänderung, vertikal nach oben

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längen Anpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung



Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

Material: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Winkel (a)	A	B	C	D
CL110X150IR45HD	840300	150 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X300IR45HD	840310	300 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X450IR45HD	840320	450 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X600IR45HD	840330	600 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X750IR45HD	840340	750 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm
CL110X900IR45HD	840350	900 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm	80 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

