

Gewindestangeninstallationshänger mit Befestigungswinkel



MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an horizontalen Strukturen, wie etwa laminiertes Holz oder Betonträger, Träger, Decken und Wände

Material: Federstahl;Stahl
Oberfläche: nVent CADDY Armour;Vorverzinkung


SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße 1 (HS1)	Lochtyp 1	Lochgröße 2 (HS2)	Lochtyp 2	Statische Last
M10TIB	175030	7 mm	Blank	10 mm	Mit Gewinde	700N
M6TIB	174850	7 mm	Blank	6 mm	Mit Gewinde	700N
M8TIB	174940	7 mm	Blank	8 mm	Mit Gewinde	700N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die angegebenen Lasten gelten nur für nVent CADDY-Befestigungen.

Die Befestigungsmethode an der Struktur muss separat bewertet werden.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

