


Wire Basket Tray C Bracket



Engineered for efficiency and adaptability, the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket is a fast and simple component of modern cable management systems. Designed to streamline installation processes, this bracket excels in both hard-ceiling and two-tier wall mounting scenarios, offering contractors a reliable and time-saving solution for complex environments.

The C Bracket ensures that high-performance, low-voltage and data cables are securely supported with minimal effort. Simply pair with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support or nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and quickly fasten it to the wire basket tray to create a robust framework for layered tray runs. This combination not only enhances structural integrity but also provides the flexibility needed for multi-tiered installations, accommodating evolving infrastructure demands without compromising safety or performance.

MERKMALE

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Side load access for cable installation

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for simple cable installation

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt





SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Länge 1 (L1)	Lochgröße (HS)	Stückgewicht
WBTCBRKT12		200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg
WBTCBRKT12BA	Schwarz	200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg
WBTCBRKT18		200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg
WBTCBRKT18BA	Schwarz	200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg
WBTCBRKT4		200.03 mm	41.4 mm	151.917mm	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg

Katalognummer	Farbe	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Länge 1 (L1)	Lochgröße (HS)	Stückgewicht
WBTCBRKT4BA	Schwarz	200.03 mm	41.4 mm	151.917mm	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg
WBTCBRKT6		200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT6BA	Schwarz	200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT8		200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg
WBTCBRKT8BA	Schwarz	200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

