


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

MERKMALE

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Farbe: Schwarz
Material: Polymer

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Seiten enthalten	Stückgewicht
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	Nein	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	Nein	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	Nein	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	Nein	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	Nein	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Ja	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Ja	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Ja	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Ja	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Ja	0.06 kg

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Seiten enthalten	Stückgewicht
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Ja	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.18 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

