

Mehrzweck-Erdungszange, Edelstahl



MERKMALE

Praktische Mehrzweckklammer zur Aufnahme von Rundleitern, Flachleitern, Tiefenerdern und Bewehrungsstäben

Edelstahlwerkstoff mit Innenplatte ermöglicht Kompatibilität zwischen den unterschiedlichsten Metallen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Bandgröße	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)
MPSC404SS	120319	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Litzendraht 35 mm ² – Litzendraht 50 mm ² , Litzendraht Nr. 2 – Volldraht 1/0	Max. 40 x 4 mm	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Länge (L)	Breite (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 – #6	15M – 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Entspricht
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC EN 62561-1



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.