

nVent ERICO System 3000 Fangmast



MERKMALE

Dynamische Reaktion auf den Ansatz eines abwärtsgerichteten Blitzkanals

Für Installationen mit geringerer Höhe

Nicht-radioaktive Technologie

Keine externe Stromquelle erforderlich


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Installationshöhe (H)	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Edelstahl 316 (EN 1.4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Gewindegröße (TS)	Stückgewicht
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2 Zoll BSPP	2.06 kg



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.