

Transportrollen, LCR

Dank dieser Rollen kann ein komplett bestückter Schrank in einem Werk transportiert werden.

MERKMALE

Beschreibung: Zum einfachen Transport eines (bestückten) Schrankes oder Gehäuses. Mithilfe des mitgelieferten Montagematerials können sie direkt am Kompakt Schaltschrank Rahmen oder unter den Sockeln (PF/PV) befestigt werden. Sie heben den Schrank um 70 mm an.

Max. Traglast: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) pro Satz.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.



Material: Kunststoff; Kunststoff
Oberfläche: Beschichtet

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl der Lenkrollen	Bremsen enthalten	Produktfamilie
LCR470	73mm	102mm	80mm	4	Nein	Freistehend, Mensch-Maschine-Schnittstelle
LCR471	73mm	102mm	80mm	4	Ja	Freistehend, Mensch-Maschine-Schnittstelle
LCR472	73mm	102mm	80mm	4	Ja	Freistehend, Mensch-Maschine-Schnittstelle

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

ENC_LCR471 contains 2 casters with brakes and 2 without brakes

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.