

# Erdungsband, ECFE



Dieses Erdungsband ist vorgeschnitten, verfügt über vorgestanzte Anschlusslöcher und erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.

## MERKMALE

Beschreibung: Zur Erdung von Schränken oder als Potentialausgleich zwischen Schrankteilen, Paneelen und Rahmen.

Länge: 300 mm.

Material: Verzinnertes Elektrolyt-Kupfer 0,15 mm.

Arbeitstemperatur: Bis zu 105°C.

Verpackungseinheit: 10 Stück.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie den Anschlusssatz ECF für die Befestigung zum lackierten Rahmen.

**Material:** Kupfer  
**Oberfläche:** Verzinkt  
**Dicke:** 0.15mm

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Produktfamilie                       | Querschnitt       |
|---------------|------|--------|-------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| ECFE1630      | 13mm | 381mm  | 8mm   | Baustahl        | Freistehend, Allgemeines IEC-Zubehör | 16mm <sup>2</sup> |
| ECFE2530      | 13mm | 381mm  | 8mm   | Baustahl        | Freistehend, Allgemeines IEC-Zubehör | 25mm <sup>2</sup> |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.