

Metallische Bohrungsdichtungen

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

MERKMALE

Ölbeständige Dichtung im Lieferumfang enthalten

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Farbcode	Dicke	Lochdurchmesser
AS050	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	22mm max
AS050LG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	22mm max

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Farbcode	Dicke	Lochdurchmesser
AS056CB	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056M	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056MSS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	14mm max
AS075	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	27mm max
AS075LG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	27mm max
AS075SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	27mm max
AS100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS100LG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	35mm
AS125	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS125LG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS125SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	43mm max
AS150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS150LG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	51mm max
AS150SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	51mm max

Table 2/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Farbcode	Dicke	Lochdurchmesser
AS200	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	64mm max
AS200LG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS200SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	64mm max
AS250	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS250SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	76mm max
AS300	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS300SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	92mm max
AS350	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS350SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	105mm max
AS400	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS400SS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	117mm max
ASPB	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	32mm max
ASPBG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Grau	ANSI 61	1.5mm	22mm max
ASPBGSS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	22mm max
ASPBLG	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	RAL 7035	1.5mm	32mm max
ASPBSS	Edelstahl 304	Poliert			1.5mm	32mm max

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.