

Montageplatten | Schaltschränke, MP

Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schrankes beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.

MERKMALE

Beschreibung: Standard-Montageplatte. Kann auch mit Hilfe des Zubehörs MPS in die Seite des Schrankes montiert oder mit den Gleitprofilen MTS seitlich in den Schrank geschoben werden. Bei schwerer Ausrüstung und in vibrierenden Umgebungen sollten die Zubehörprofile MPR und MPE oder MPEF-Winkel eingesetzt werden.

Material: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Max. Traglast: 6000 N.

Montagemöglichkeiten: Verwenden Sie MPA zur Montage der Montageplatte im Schrank.



Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt
Dicke: 3mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe Montageplatte	Höhe Montageplatte	Breite Montageplatte
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe Montageplatte	Höhe Montageplatte	Breite Montageplatte
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe Montageplatte	Höhe Montageplatte	Breite Montageplatte
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Für 1.600 mm Breite wird die Montageplatte als zwei 800 mm breite Montageplatten mit einer Füllplatte geliefert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.