

# Teiltüren | Schaltschränke, DP

Teiltüren ermöglichen viele verschiedene, leicht zugängliche Konfigurationen von separaten Fächern innerhalb des Schrankes.



## MERKMALE

**Beschreibung:** Zur Unterteilung der Schrankfront mit Hilfe der Trennsteg CDH / CDHK in verschiedene Bereiche. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Verriegelung (1 Riegel bis zu einer Höhe von 400 mm, über 400 mm Höhe 2 Riegel).

**Material:** 1.75 mm Stahlblech.

**Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

**Schutzart:** Entspricht IP 44.

**Verpackungseinheit:** 1 Tür mit Scharnieren, Riegeln und Montagematerial.

**Montagemöglichkeiten:** Fügen Sie CDH für MC-Rahmen hinzu und verwenden Sie CDHK für MK-Rahmen. Verwenden Sie DPC / DPCV für Abdeckung der Ober- und Unterseite.

**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Pulverbeschichtet  
**Farbe:** Hellgrau  
**Farbcode:** RAL 7035

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|-----------------|
| DP01504R5     | 150mm | 400mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|-----------------|
| DP01506R5     | 150mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP01508R5     | 150mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP02004R5     | 200mm | 400mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP02006R5     | 200mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP02008R5     | 200mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP02504R5     | 250mm | 400mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP02506R5     | 250mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP02508R5     | 250mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP03004R5     | 300mm | 400mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP03006R5     | 300mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP03008R5     | 300mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP04004R5     | 400mm | 400mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP04006R5     | 400mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP04008R5     | 400mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP05004R5     | 500mm | 400mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP05006R5     | 500mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP05008R5     | 500mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP06004R5     | 600mm | 400mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP06006R5     | 600mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-------|----------------|-----------------|
| DP06008R5     | 600mm  | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP08006R5     | 800mm  | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP08008R5     | 800mm  | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP10006R5     | 1000mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP10008R5     | 1000mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP12006R5     | 1200mm | 600mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |
| DP12008R5     | 1200mm | 800mm  | 17mm  | Freistehend    | Baustahl        |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.