

Kurze externe Anreihhalterungen | Schaltschränke, CCEH



Schränke mit Teiltüren können leicht angereiht werden, um eine richtige Ausrichtung zu garantieren, ohne Platz im Inneren des Schrankes zu verschwenden und ohne zusätzliche externe Befestigungsbohrungen zu benötigen.

MERKMALE

Beschreibung: Kurze Halterungen, die außen am Lochmuster des Rahmens der angereichten Schränke angebracht werden. Mit automatischem Abstandshalter. Speziell entwickelt für Konfigurationen mit kleinen Türen bzw. Paneelen. Diese Methode der Anreihung von Stahlblechschränken hat ebenfalls den Vorteil, dass eine direkte Erdungsverbindung zwischen den Schrankrahmen hergestellt wird.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 6 Halterungen mit Montagematerial.

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Oberfläche	Dicke
CCEH06	30mm	57mm	20mm	Freistehend	Verzinkt	3mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.