

Seitentür, DNS



Eine an einem Schrank montierte Seitentür ermöglicht einen einfachen seitlichen Zugriff auf vorne und hinten montierte Geräte. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Rücken-an-Rücken-Montageplatten verwendet werden.

MERKMALE

Beschreibung: Anstelle der Seitenwand SPM, zum einfachen Zugriff auf Einbauten von der Seite aus oder wenn Schaltschränke Rückseite an Rückseite montiert sind. Ausgestattet mit einem 3 mm DIN Doppelbart Schloss, dass alle Verriegelungsoptionen ermöglicht. Türmontagerahmen sind optional.

Material: 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Verpackungseinheit: 1 Tür mit Türmontagerahmen.

Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035
Dicke: 2mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Freistehend	Baustahl
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Freistehend	Baustahl
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Freistehend	Baustahl
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.