

Seitenwände | Schaltschränke, PCUP



Der durch einen Erweiterungsrahmen geschaffene zusätzliche Platz wird durch diese Platten geschlossen, um den Schutzgrad zu erhalten und den Zugang zum geschaffenen Platz zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Abdeckung der Seiten des Kabelrangiersockels PCU, mit Schrauben befestigt.

Material: 1,35 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.

Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035
Dicke:	1.35mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Baustahl
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Baustahl
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Baustahl
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.