

Edelstahl Seitenwände, SPMS



Diese Seitenwände sorgen dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird. Somit werden die elektrischen Bauteile ohne Störungen betrieben, und Personen sind vor Verletzungen geschützt.

MERKMALE

Beschreibung: Edelstahl Seitenwände. Mit einer extrudierten, einteiligen Polyurethan-Dichtung versiegelt, und mit acht Schrauben und neuen patentierten Haltern montiert.

Schutzart: IP 55 | TYPE 12, 13 in Kombination mit MCSS. IP66 | TYP 4X, 12 in Kombination mit MCSS-HP.

Verpackungseinheit: 2 Seitenwände mit Montagezubehör.

Material: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Oberfläche: Gebürstet

Dicke: 1.5mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial	Material
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Freistehend	Edelstahl	Edelstahl 304
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Freistehend	Edelstahl	Edelstahl 304
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Freistehend	Edelstahl	Edelstahl 316
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Freistehend	Edelstahl	Edelstahl 316
SPMS1804	1764mm	18mm	400mm	Freistehend	Edelstahl	Edelstahl 304
SPMS1804-316	1764mm	18mm	400mm	Freistehend	Edelstahl	Edelstahl 316

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.