

Vertikaler Mittelsteg | Schaltschränke, VB



Die vertikale Trennleiste erhöht die Montagemöglichkeiten innerhalb des Schrankes und teilt ihn in zwei Nutzräume auf.

MERKMALE

Beschreibung: Senkrechte Profilschienen für die mittige Teilung von 1200 und 1600 mm breiten Schränken, um die gleichen Montagemöglichkeiten wie in zwei 600 und 800 mm breiten Schränken zu erhalten. Erlaubt den Einbau von Schwenkrahmen, Montageschienen usw. in jeder Seite.

Material: 1.75 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar ohne Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie VBK zur Montage hinzu. Für eine komplette Trennung benötigen Sie des weiteren VBD.

Material: Stahl
Oberfläche: Beschichtet
Dicke: 1.75mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäuse	Gehäusematerial
VB1800	1800mm	89mm	24mm	Einzeltür	Baustahl
VB2000	2000mm	89mm	24mm	Einzeltür	Baustahl
VB2200	2200mm	89mm	24mm	Einzeltür	Baustahl
VB1600	1600mm	89mm	24mm	Einzeltür	Baustahl
VB1600D	1600mm	89mm	24mm	Doppeltür	Baustahl
VB1800D	1800mm	89mm	24mm	Doppeltür	Baustahl
VB2000D	2000mm	89mm	24mm	Doppeltür	Baustahl
VB2200D	2200mm	89mm	24mm	Doppeltür	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.