


On-Board Rack

Geeignet für permanente Vibrationen, Schock, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.



MERKMALE

- Für mobile Bahnanwendungen.
- Geeignet für permanente Vibrationen, Erschütterungen, hohe Temperaturen, und hohe Luftfeuchtigkeit
- Passend für 1, 2, oder 3 HE SNCF-Baugruppenträger (NF F61-005, CF 60-002)
- Rückseite ist vorbereitet für Standard Steckverbinder, Kreuzschiene kann kundenspezifisch für den SNCF-Codierbolzen codiert werden
- Kreuzschiene mit integriertem Kabelkanal
- Mehrere Racks können gestapelt oder in Reihe montiert werden.
- Gefertigt mit Schweißprozess, zertifiziert nach EN 15085 (CL2)
- Edelstahlschweißnähte passiviert, um Korrosion zu verhindern

Tiefe:	341.8mm
Oberfläche:	Roh
Entspricht:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Rahmenmaterial:	Edelstahl
Statische Last:	25kg
Produkttyp:	Gestell



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Material	Breite Gestell
10170-012	6U	290mm	496.4mm	1	Edelstahl	84HP
10170-013	6U	290mm	252.65mm	1	Edelstahl	36HP

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Material	Breite Gestell
10170-014	3U	156.7mm	496.4mm	1	Edelstahl	84HP
10170-015	3U	156.7mm	252.65mm	1	Edelstahl	36HP
10170-016	9U	423.4mm	496.4mm	1	Edelstahl	84HP
10170-017	9U	423.4mm	252.65mm	1	Edelstahl	36HP

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.