

Varistar CP LHX + Schrank, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 HE, 2100 H, 600 B, 800 T

Nicht mehr verfügbar

KATALOGNUMMER

10630-051

Die flüssigkeitsgekühlten Schränke Varistar CP LHX sind für die lokale, energieeffiziente Kühlung von Geräten in Anlagen konzipiert, in denen die Umgebungsluft nicht gefiltert oder temperaturgeregt ist. Einschließlich LHX5 / LHX10 Kühler, der im Boden direkt auf dem 19"-Holm montiert ist. Warm air is pulled from the rear plenum of the cabinet, cooled in the air / liquid heat exchanger, and supplied into the front plenum. Das abgedichtete Gehäuse stellt sicher, dass kein Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet und die Geräuschentwicklung auf einem niedrigen Niveau bleibt.

MERKMALE

Schrank mit integriertem LHX + 19-Zoll-Kühler, Die Kühlleistung beträgt bis zu 10 kW. Die Temperaturgenauigkeit von $\Delta 0,1$ °K oder C°.

Die Kühleinheit ist unten an den 19 Winkelprofile montiert; die Kontrolleinheit ist oben unter dem Schrankdach eingebaut. Freier Einbauraum beträgt 35 HE.

Die Dichtungen reduzieren den Lärm auf bis zu 50,4 dB(A) bei 0,2 m Entfernung und verhindert das ansaugen von Luft in den Schrank.

Schrank mit effektiver Kabelführung mit minimalen Einflüssen auf die IP- und EMV-Leistung

Alle Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen können Remote (per Fernzugriff) gesteuert werden

Max. statische Lastkapazität 1600 kg

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2100mm

Breite: 600mm

Tiefe: 800mm

Rahmenfarbe: Schwarzgrau

Rahmenfarbcode: RAL 7021

Verkleidungsmaterial: Stahl

Verkleidungsfarbe: Schwarzgrau

Verkleidungsfarbcode: RAL 7021

Anzahl Verpackungen: 1

Entspricht: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Rahmenmaterial: Stahl

Statische Last: 1600kg

Material: Stahl

Nettogewicht: 171.2kg

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank

Schutzart: IP55

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.