

Rack Safety Plus, 3 HE, 230 V AC, C20, C13/C19



KATALOGNUMMER

21270-003

Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Not-Halt-Funktion ausgestattet.

MERKMALE

19", 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Not-Halt-Funktion

Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte

400 V, 3-phasiger oder 230 V 1-phasiger Netzeingang mit Sicherungen

AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter

Permanente AC-Ausgänge (Service)

Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert

Die Not-Halt-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher

An das System kann ein zusätzlicher externer Not-Halt-Taster angeschlossen werden



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Netzverteiler

Passt zu: Varistar CP; Novastar

Funktion: Not-Halt

Eingangsspannung AC: 230V

Anzahl Phasen: 1

EMV-Filter: Nein

Überspannungsableiter: Nein

Einschaltstrombegrenzer: Nein

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: Ja

Abdeckung Schutzschalter: Nein

Höhe Gestell: 3U

Typ Buchse: IEC C13

Zubehörtyp: Stromverteilungszubehör

Nettogewicht: 12kg

Anzahl Verpackungen: 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.