


CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 1x P47



KATALOGNUMMER

23098-395

Power Backplane für CompactPCI-Anwendungen. Mit P47-Powersteckverbinder.

MERKMALE

Konform zu: PICMG 2.11 R1.0 CompactPCI Power-Interface-Spezifikation

Konform zu: PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation

Single, Parallel- oder Redundanzbetrieb möglich

Geographische Adresse einstellbar

Stromversorgung über Crimpkontakte, die in den Stecker eingesteckt werden, Keine Netzspannung auf der Backplane

Netzkabel als Zubehör erhältlich

DC-Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall

DC Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Rückwandplatine

Anzahl Slots: 1

Höhe Gestell: 6U

Typ Rückwandplatine: CompactPCI Power Backplane mit P47

Breite Slot: 8HP

Typ Stromsteckverbinder: (1) P47

Versorgungs-Steckverbindertyp: SMCQ, 12-polig; MicroMatch, 10-polig

Breite: 39.6mm

Nettogewicht: 0.365kg

Anzahl Verpackungen: 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.