



Gemischter Ausbausatz für 6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 40:42 TE

KATALOGNUMMER

24562-440



Die kombinierte Montage ermöglicht die Aufteilung eines Baugruppenträgers der Höhe 6 oder Gehäuses mit 2 x 3 HE und 6 HE-Abschnitten. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich.

MERKMALE

Geeignet für den Einbau von Europakarten (100 mm hoch) und Doppel-Europakarten (233,35 mm hoch).

Unterteilung des 6 HE Einbauraumes in folgende Bereiche:
2 x 3 HE, 1 x 6 HE



PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 1

Breite Gestell 1: 40HP

Breite Gestell 2: 42HP

Material: Aluminium; Zinklegierung

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Montagekit

Höhe Gestell: 6U

Typ: Angereiht

Passt zu: Baugruppenträger

Nettogewicht: 0.564kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte separat bestellen: Frontplatte 6 HE, 2 TE zur Abdeckung des Struts.

Folgende Führungsschienen können nicht verwendet werden: Typ "Zubehör", Typ "Zubehör, verstärkt" und Typ "für 4,4" Leiterplatte.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

