

Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC



MERKMALE

19", 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Not-Halt-Funktion

Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte

208 V Außenleiterspannung oder Spannung Außenleiter -
Neutralleiter oder 240 V Außenleiterspannung Netzeingang

AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet
durch EIN/AUS-Schalter

Permanente AC-Ausgänge (Service)

Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten
abgesichert

Die Not-Halt-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN
60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher

An das System kann ein zusätzlicher externer
Not-Halt-Taster angeschlossen werden

UL-angemeldet

Passt zu:	Varistar CP; Novastar
Funktion:	Not-Halt
Einschaltstrombegrenzer:	Nein
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:	Nein
Abdeckung Schutzschalter:	Nein
Zubehörtyp:	Stromverteilungszubehör

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Eingangsspannung AC	Anzahl Phasen	EMV- Filter	Überspannungsableit er	Höhe Gestell
21272-001	Netzverteile r	208 – 240V	1	Ja	Ja	3U
21272-003	Netzverteile r	208 – 240V	1	Nein	Nein	3U

Table 2/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Verpackungen
21272-001	IEC C13, IEC C19	1
21272-003	IEC C13 lockable	1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

