

107 Rundum-Bandschelle für CPVC-Rohr

MERKMALE

Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen

Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr

Montageschraube beigegefügt



Material: Stahl
Oberfläche: Vorverzinkung





SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	A	B
1070075EG	597816	20	26.9 mm	5.8 mm	31.8 mm	60.3 mm
1070100EG	597817	25	33.7 mm	5.8 mm	36.5 mm	68.3 mm
1070125EG	597818	32	42.2 mm	5.8 mm	41.3 mm	77.8 mm
1070150EG	597819	40	48.3 mm	5.8 mm	44.5 mm	84.1 mm
1070200EG	597821	50	60.3 mm	5.8 mm	47.6 mm	93.7 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	Hängerabstand
1070075EG	597816	30.2 mm	1.65 m Max
1070100EG	597817	30.2 mm	1.8 m Max
1070125EG	597818	30.2 mm	1.95 m Max
1070150EG	597819	30.2 mm	2.1 m Max
1070200EG	597821	30.2 mm	2.4 m Max



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

