

2HPS Zweiloch-Rohr-Bandschelle

MERKMALE

Light-Duty-Halter für Rohre



Wird direkt an der Oberfläche eines horizontalen oder vertikalen Bauteils angebracht



Material: Stahl
Oberfläche: Vorverzinkung

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	Breite (W)	Dicke (T)
008017EG	400678	10	17.2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	15	21.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008027EG	400680	20	26.9 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	25	33.7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	32	42.4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	40	48.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008060EG	400684	50	60.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

