

# 310M Universal-Trägerklammer, Breitflansch

## MERKMALE

Universalträgerklammer für starke Träger



**Material:** Gusseisen  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Lochgröße (HS) | Lochtyp     | Flanschstärke (FT) | A       | Drehmoment (TQ) |
|---------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|
| 310M10        | 389890        | 10 mm          | Mit Gewinde | 31.8 mm Max        | 28.6 mm | 7 N·m           |
| 310M12        | 388890        | 12 mm          | Mit Gewinde | 31.8 mm Max        | 28.6 mm | 15 N·m          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Statische Last 1 (F1) | Statische Last 2 (F2) |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 310M10        | 389890        | 2200N                 | 1100N                 |
| 310M12        | 388890        | 4200N                 | 3300N                 |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

