

ADK Plastikendkappe für C-Schiene





MERKMALE

Zur Verwendung mit C-Profilen

Material: Polyvinylchlorid

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	A
ADKE0	313302	E0	30 mm	30 mm	19 mm	14.2 mm
ADKE0L	313301	E0L	20 mm	30 mm	16.8 mm	11.8 mm
ADKE1	585380	E1	15 mm	30 mm	16.5 mm	11.5 mm
ADKE2	313304	E2L, E2	20 mm	35 mm	16.5 mm	11.5 mm
ADKE3	585400	E3	35 mm	35 mm	19.5 mm	14.5 mm
ADKE4	313303	E4	40 mm	40 mm	23.2 mm	17.8 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

