

2-2 Außenwinkelverbinder für C-Schiene

MERKMALE

Vielseitig einsetzbar bei der Konstruktion von Montagesystemen



Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Winkel (a)	A	B	C
EBL25A135	584668	E0, E0L, E1	135 °	25 mm	88 mm	4 mm
EBL35A135	587520	E2, E2L, E3, E4	135 °	35 mm	88 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D	Lochgröße (HS)
EBL25A135	584668	44 mm	10.5 mm
EBL35A135	587520	44 mm	10.5 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

