

# Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder

## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Komplett mit Kabelbinder



## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche         | Flanschstärke (FT) | Kabelbinder               | Durchmesser (Ø) |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 2H4CTBB       | 170210        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm           | Nylon schwarz             | 10 - 70 mm      |
| 2H4CTBW       | 170170        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm           | Nylon weiß                | 10 - 70 mm      |
| 4H24CTBB      | 170220        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm           | Nylon schwarz             | 10 - 70 mm      |
| 4H24CTBRS1    | 170280        | Edelstahl 301 (EN 1.4310) |                    | 3 - 8 mm           | Edelstahl 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm      |
| 4H24CTBW      | 170180        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm           | Nylon weiß                | 10 - 70 mm      |
| 4H58CTBB      | 170240        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm          | Nylon schwarz             | 10 - 70 mm      |
| 4H58CTBRS1    | 170300        | Edelstahl 301 (EN 1.4310) |                    | 8 - 14 mm          | Edelstahl 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm      |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche         | Flanschstärke (FT) | Kabelbinder               | Durchmesser (Ø) |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 4H58CTBW      | 170190        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm          | Nylon weiß                | 10 - 70 mm      |
| 4H912CTBB     | 170260        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm         | Nylon schwarz             | 10 - 70 mm      |
| 4H912CTBRS1   | 170310        | Edelstahl 301 (EN 1.4310) |                    | 14 - 20 mm         | Edelstahl 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm      |
| 4H912CTBW     | 170200        | Federstahl                | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm         | Nylon weiß                | 10 - 70 mm      |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2H4CTBB       | 170210        | 150N           | ITB              |
| 2H4CTBW       | 170170        | 150N           | ITB              |
| 4H24CTBB      | 170220        | 150N           | ITB              |
| 4H24CTBRS1    | 170280        | 300N           |                  |
| 4H24CTBW      | 170180        | 150N           | ITB              |
| 4H58CTBB      | 170240        | 150N           | ITB              |
| 4H58CTBRS1    | 170300        | 300N           |                  |
| 4H58CTBW      | 170190        | 150N           | ITB              |
| 4H912CTBB     | 170260        | 150N           | ITB              |
| 4H912CTBRS1   | 170310        | 300N           |                  |
| 4H912CTBW     | 170200        | 150N           | ITB              |



### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

