

CHN Rundstahlkette

MERKMALE

Rundstahlkette

Entspricht DIN 5685



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge (L)	A	B
CHN13K	386780	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30m	22 mm	3.5 mm
CHN13KSP	591410	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	100m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm
CHN17K	385920	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30m	26 mm	5.5 mm
CHN17KS4	591510	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D	Statische Last	Zertifizierungen
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB

Katalognummer	Artikelnummer	D	Statische Last	Zertifizierungen
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

