

38 Gewindestangenhänger mit Öse, Stahl, versetzt, M10 Stabgröße



KATALOGNUMMER

038M0010EG

MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an der Gebäudestruktur

Mit voller vertikaler Justiermöglichkeit von Gewindestangen



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 598290

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): M10

Rohrgröße: 100" Max

Lochgröße 1 (HS1): 13 mm

Lochgröße 2 (HS2): 6.7 mm

Höhe (H): 85 mm

Breite (W): 29 mm

C: 30.6 mm

D: 19 mm



Statische Last: 1112N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lastbemessung hängt von der Holzstrukturstärke ab.

Verwenden Sie für 3/8" Gewindestange bis 2" Rohr zwei Holzschrauben Modell Nr. 43. Verwenden Sie für 3/8") Gewindestange bis 4" Rohr eine Ankerschraube vom Modell #42 1/2" x 3".

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

